



**Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.**  
 ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska  
 tel (+48) 42 645-55-55 | fax (+48) 42 645-55-00  
[www.tme.pl](http://www.tme.pl) | [tme@tme.pl](mailto:tme@tme.pl)

## Wentylatory STEGO z serii Filter Fan Plus



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Producent</b>          | <a href="#">STEGO</a>                                 |
| <b>Typ wentylatora</b>    | AC  |
| <b>Rodzaj wentylatora</b> | osiowy  |
| <b>U<sub>zas</sub></b>    | 230 V AC  |
| <b>Klasa szczelności</b>  | IP54  |
| <b>Temperatura pracy</b>  | -40...70°C  |
| <b>Wyprowadzenia</b>      | 2 przewody  |
| <b>Długość przewodu</b>   | 300 mm  |
| <b>Mocowanie</b>          | 4 wbudowane mechanizmy zapadkowe do szybkiego montażu |
| <b>Grubość ścianki</b>    | 1...4 mm  |
| <b>Zastosowanie</b>       | do szaf sterowniczych                                 |

### Materiał filtrujący (0187x.0-30):

- włókno sztuczne o budowie progresywnej

| Symbol                     | Wersja                      | Pobór mocy<br>[W] | Prąd znam.<br>[mA] | Wydajność<br>[m <sup>3</sup> /h] | Hałas<br>[dBA] | Masa<br>[kg] | Seria   | Otw.<br>[mm] | Kierunek przepływu |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------------------|
| <a href="#">01870.0-30</a> | nawiewny z matą filtracyjną | 12                | 70                 | 19                               | 39             | 0,6          | FPI 018 | 92x92        | do wnętrza szafy   |

|                            |                                    |    |     |     |    |     |         |         |                   |
|----------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|---------|---------|-------------------|
| <a href="#">01871.0-30</a> | nawiewny z matą filtracyjną        | 19 | 120 | 52  | 49 | 0,8 | FPI 018 | 124x124 | do wnętrza szafy  |
| <a href="#">01872.0-30</a> | nawiewny z matą filtracyjną        | 45 | 310 | 170 | 55 | 1,6 | FPI 018 | 176x176 | do wnętrza szafy  |
| <a href="#">01873.0-30</a> | nawiewny z matą filtracyjną        | 64 | 300 | 305 | 64 | 2,4 | FPI 018 | 223x223 | do wnętrza szafy  |
| <a href="#">01874.0-30</a> | nawiewny z matą filtracyjną        | 95 | 400 | 433 | 62 | 3,2 | FPI 018 | 291x291 | do wnętrza szafy  |
| <a href="#">01880.0-00</a> | wyciągowy z klapami grawitacyjnymi | 12 | 70  | 24  | 38 | 0,6 | FPO 018 | 92x92   | na zewnątrz szafy |
| <a href="#">01881.0-00</a> | wyciągowy z klapami grawitacyjnymi | 19 | 120 | 97  | 49 | 0,9 | FPO 018 | 124x124 | na zewnątrz szafy |
| <a href="#">01882.0-00</a> | wyciągowy z klapami grawitacyjnymi | 45 | 310 | 263 | 56 | 1,6 | FPO 018 | 176x176 | na zewnątrz szafy |
| <a href="#">01883.0-00</a> | wyciągowy z klapami grawitacyjnymi | 64 | 300 | 536 | 65 | 2,4 | FPO 018 | 223x223 | na zewnątrz szafy |
| <a href="#">01884.0-00</a> | wyciągowy z klapami grawitacyjnymi | 95 | 400 | 727 | 63 | 3,2 | FPO 018 | 291x291 | na zewnątrz szafy |

Zarządzanie opisem produktu: [www.parcet.eu](http://www.parcet.eu)